

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260706 25/12
GTIN	4045197653314
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	32 mm
Pään pituus L ₁	25 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 5
ISO-koodi pidin	SSSCR/L 2525M12
Varren koko	25 mm
Terän koko	12 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Sopiva kääntöterä	SC.. 1204..
Aluslevy	269005 9
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

TarvikkeetPrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5

269013 5

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20

269028 20

Aluslevy Tyyppi 9

269005 9

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500