

**DC.T 11T308, Laji: KW10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260492 KW10
GTIN	4960664359776
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DC.T 11T308 KW10 Laji: KW10
lastunmurtaja: AH
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 3 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 30 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	AH
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 300 m/min
Pääkäyttöalue	N
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,

Laji	KW10
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 11T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä