

Garant**Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 16/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260611 16/10
GTIN	4045197653239
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	13 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	100 mm
Sopiva kääntöterä	RC.X 1003
Terän koko	10 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	20,3 mm
Varren koko	16 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Aluslevy	269005 11
ISO-koodi pidin	SRDCN 1616H10
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	30 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Aluslevy Tyyppi 11

269005 11

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500