

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 12/09mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	260707 12/09
GTIN	4045197655424
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	18 mm
Sopiva kääntöterä	SC.. 09T3..
ISO-koodi pidin	SSSCR/L 1212F09
Toimintaleveys L ₄	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Varren koko	12 mm
Terän koko	9 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500