

**HOLEX®****DCMT 11T308 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260506 HBX130
GTIN	4045197670106
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

DCMT 11T308 Sarjassa 10 kpl. HBX130 Laji: HBX130

lastunmurtaja: MM

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmSyöttö  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/kierr,Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 200 m/min**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 200 m/min
lastunmurtaja	MM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö $f$	0,06 - 0,36 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Pääkäyttöalue	M
Laji	HBX130

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	eco-kääntöteränpidin
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	SisäSORVAUSpidin
Sarja	Teräpää
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräjärjestys	Neutraali