

**Garant****Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 20/10mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	260611 20/10
GTIN	4045197653246
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	RC.X 1003
Terän koko	10 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	125 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Neutraalien pidinten toimintaleveys L <sub>4</sub>	15 mm
Aluslevy	269005 11
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Neutraalien pidinten ulottuma L <sub>1</sub>	20,3 mm
ISO-koodi pidin	SRDCN 2020K10
Varren koko	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	30 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Aluslevy Tyyppi 11

269005 11

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500