

**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260707 16/09
GTIN	4045197653321
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	SC.. 09T3..
ISO-koodi pidin	SSSCR/L 1616H09
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Varren koko	16 mm
Terän koko	9 mm
Aluslevy	269005 12
Pään pituus L <sub>1</sub>	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	20 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Aluslevy Tyyppi 12

269005 12

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500