

 **KOMET****KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 2xD, Ø DC m7: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	235500 18
GTIN	4047109047143
Tuoteluokka	24P

Kuvaus**Malli:****Yhdistelmävarsi.**

- **Optimoidut jäähdytyskanavat lastujen turvalliseen poiskuljetukseen.**
- **Kärkikulma 174° lähes tasaiseen reiänpohjaan.**

Käyttö:

- **Poraus pyörivällä tai pyörimättömällä työkalulla.**
- **Vaikeisiin porausolosuhteisiin (valssaushilse, valuviisteet, hakkaava lastuaminen).**
- **Porauksiin toleranssilla $\pm 0,2$ mm.**

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ulkonema L_A : 60 mm

varren $\varnothing D_s$: 25 mm

Varren pituus L_s : 56 mm

ISO-koodi-kääntöterä: SOEX 060306 18-..

Kääntöterä-ruuvisarja: 239652 6IP2 (1,0 Nm)

Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_s$	25 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 060306 18-..
Hyötypituus L_1	36 mm

Terien lkm Z	1
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Varren pituus L _s	56 mm
Sarja	KUB Quatron®
Nimellis-Ø D	18
Kokonaispituus L	116 mm
Ulkonema L _A	60 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	2×D
Varsi	DIN 6535 HE, DIN 6595
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, varsi E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 6IP2	239652 6IP2
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,0 Nm	211750 1,0