

Garant**SCGT 09T302, Laji: HB7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260761 HB7310
GTIN	4045197670267
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	AM
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	HB7310
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	SCGT 09T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä