

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260606 16/10
GTIN	4045197655356
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
ISO-koodi pidin	SRGCR/L 1616H10
Pään pituus L ₁	15,5 mm
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Terän koko	10 mm
Aluslevy	269005 11
Varren koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	RC.X 1003
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	30 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Aluslevy Tyyppi 11

269005 11

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500