

**LOCTITE****Liima, Tyyppi: 3450**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	083260 3450
GTIN	5010266007694
Tuoteluokka	04L

## Kuvaus

**Malli:**

5 minuutin 2K-epoksiliima (1:1) 25 ml

2-komponenttiepoksiliima kovettuu sekoittamisen jälkeen huoneenlämmössä. Metallipinnoilla se saa aikaan erittäin lujan kiinnityksen. Liimausjärjestelmä sopii rako-ominaisuuksiensa ansiosta karkeille tai heikosti yhteensopiville metalli-, keramiikka-, Duroplast-muovi- tai puupinnoille.

Vaarallisten aineiden luokka: 9

Kemiallinen perusta: Epoksihartsi

Käyttölämpötila-alue: -55 °C

Kosketuslujusaika: 4 - 6 min

Vetorepeämislujuus: 25 N/mm<sup>2</sup>

Väri: harmaa

Täyttö: 25 g

## Tekninen kuvaus

Vetorepeämislujuus	25 N/mm <sup>2</sup>
Valmistajamerkintä	LOCTITE EA 3450
Dynaaminen viskositeetti	35000 mPas

UN-numero	UN3082
Täyttö	25 g
Työstöaika	300 s
Shore A -kovuus	68
Työstölämpötila	-2 - 22 °C
Säilytyslämpötila	8 - 21 °C
Kemiallinen perusta	Epoksihartsi
Käyttölämpötila-alue	-55 °C
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Vaarallisten aineiden luokka	9
soveltuu materiaalille	Metalli
Väri	harmaa
Muoto	Tahna
Tiheys	1,7 g/cm <sup>3</sup>
Toimintalujuus vastaa	15 min
Kosketuslujuusaika	4 - 6 min
Maksimirakomitta	5 mm
Tuotetyyppi	Kaksikomponenttiliima