

**TNGA 160404, KBN05M, Tyyppi: ME****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 255657 ME     |
| GTIN         | 4960664599141 |
| Tuoteluokka  | 25H           |

**Kuvaus****Malli:**

**MEGACOAT**-pinnoitetut CBN-kääntöterät. MultiEdge; 2 tai 3 särmää kääntöterää kohden.

Laji: KBN05M

Lastuamissärmän malli: ME

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Koneistusehto                   | kevyesti hakkaava   |
| Koneistusehto                   | jatkuva             |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,05 - 0,2 mm       |
| Lastuamissärmän malli           | ME                  |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 120 - 200 m/min     |
| Nirkon säde                     | 0,4 mm              |
| Syöttö $f$                      | 0,1 - 0,2 mm/kierr, |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Laji                            | KBN05M                          |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely                     |
| Lastuava aine                   | CBN                             |
| ISO-koodi-kääntöterä            | TNGA 160404                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 3                               |
| Tuotenimen määrite              | KBN05M                          |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |

### Käyttäjätiedot

|                 | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-----------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 55 HRC  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 67 HRC  | soveltuu          |                |           |
| jatkuva         | soveltuu          |                |           |
| epäsäännöllinen | sopii rajoituksin |                |           |
| kuiva           | soveltuu          |                |           |