

**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/09mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260707 20/09  |
| GTIN         | 4045197653338 |
| Tuoteluokka  | 21T           |

**Tekninen kuvaus**

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja         | 269028 2                        |
| Terän koko                    | 9 mm                            |
| Toimintaleveys L <sub>4</sub> | 25 mm                           |
| Sopiva kääntöterä             | SC.. 09T3..                     |
| Aluslevy                      | 269005 12                       |
| Varren koko                   | 20 mm                           |
| ISO-koodi pidin               | SSSCR/L 2020K09                 |
| Ruuvi aluslevylle             | 269013 2                        |
| Pään pituus L <sub>1</sub>    | 20 mm                           |
| Kokonaispituus L              | 125 mm                          |
| Standardi                     | Tehdasnormi                     |
| Käyttötapa                    | Vasen                           |
| Sisäjähdytys                  | ei                              |
| Asetuskulma κ                 | 45 astetta                      |
| Käyttö                        | Tasosorvaus                     |
| Käyttö                        | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
|-------------|------------------|

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2  | 269013 2    |
| Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2  | 269028 2    |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15                    | 674248 TX15 |
| Aluslevy Tyyppi 12  | 269005 12   |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys<br>Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500  |