

Garant**Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260611 20/12
GTIN	4045197653260
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	RC.X 1204
Aluslevy	269005 10
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	125 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	16 mm
ISO-koodi pidin	SRDCN 2020K12
Terän koko	12 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	20,3 mm
Varren koko	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	30 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Aluslevy Tyyppi 10

269005 10

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500