

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/10mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	260606 20/10
GTIN	4045197655363
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	RC.X 1003
Aluslevy	269005 11
Pään pituus L ₁	17 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Toimintaleveys L ₄	25 mm
ISO-koodi pidin	SRGCR/L 2020K10
Varren koko	20 mm
Terän koko	10 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	30 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Aluslevy Tyyppi 11

269005 11

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500