

HOLEX®**DCMT 070204 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260502 HBX020
GTIN	4045197669964
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DCMT 070204 Sarjassa 10 kpl. HBX020 Laji: HBX020

lastunmurtaja: PM

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 3,75 mmSyöttö f : 0,06 - 0,36 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 300 m/min**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,06 - 0,36 mm/kierr,
lastunmurtaja	PM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 3,75 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 300 m/min
Laji	HBX020

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Sarja	eco-kääntöteränpidin
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	SisäSORVAUSpidin
Sarja	Teräpää
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräjärjestys	Neutraali