

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260707 20/12
GTIN	4045197653345
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevy	269005 9
Pään pituus L ₁	27 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Varren koko	20 mm
Sopiva kääntöterä	SC.. 1204..
Terän koko	12 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 5
ISO-koodi pidin	SSSCR/L 2020K12
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5

269013 5

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20

269028 20

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Aluslevy Tyyppi 9

269005 9

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500