

Garant**SOGX 100408, HB6535, Tyyppi: ST900**

Tilaustiedot

Tilausnumero	234072 ST900
GTIN	4045197697806
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Sopii:

GARANT Power Drill-nro 234000–234025.

Suositus:

Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

Syöttö f: 0,08 - 0,16 mm/kierr.

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST900
Sarja	Power Drill
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 100408
Laji	HB6535
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,08 - 0,16 mm/kierr.
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	270 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	150 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	250 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		