

Garant**GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 5×D, Ø DC m7: 43,5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 234015 43,5 |
| GTIN | 4045197697585 |
| Tuoteluokka | 21S |

Kuvaus**Malli:**

Kierteiset jäähtytiskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.

Poraustoleranssi:

3×D: -0,1 / +0,3 mm

5×D: -0,1 / +0,35 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Käyttö:

Kääntöterät nro 234030 – 234098.

Käyttö mainosteksti:

Mukana kääntöterät, nro GG2340–GG2389.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 130511.

Suositus:

Alkuporauksessa syöttö vähennettävä 70 %:iin.

Huomautus:

Muita välikokoja 1/10-mitoissa saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Hyötypituus L ₁ | 220 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 130511 |
| Terien lkm Z | 1 |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 20IP (6,3 Nm) |

| | |
|---|--|
| varren $\varnothing D_s$ | 40 mm |
| Varren pituus L_s | 68 mm |
| Sarja | Power Drill |
| Nimellis- $\varnothing D$ | 43,5 |
| Maksimaalinen säätöraja V_{max} | 0,25 mm |
| Ulkonema L_A | 250 mm |
| Kääntöterälaatu sisäteriä varten | HB6535 |
| Kääntöterälaatu sisäteriä varten | HB6640 |
| Kääntöterälaatu sisäteriä varten | HB630 |
| Kääntöterälaatu sisäteriä varten | HB6810 |
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 5xD |
| Varsi | ISO 9766 |
| Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus |
| Poran käyttö | kupera rajoitetusti |
| Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti pakettiporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus |
| Poran käyttö | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP | 239700 20IP |
| 8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm | 659874 50 |
| Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm | 659906 1600 |

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP

674252 20IP

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 1600 cNm

659957 1600