

Garant**Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260611 25/12 |
| GTIN | 4045197653277 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------------------------------|
| Varren koko | 25 mm |
| Neutraalien pidinten kokonaispituus L | 150 mm |
| Sopiva kääntöterä | RC.X 1204 |
| Ruuvi aluslevylle | 269013 2 |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 2 |
| Aluslevy | 269005 10 |
| Terän koko | 12 mm |
| Neutraalien pidinten ulottuma L ₁ | 20,3 mm |
| ISO-koodi pidin | SRDCN 2525M12 |
| Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄ | 18,5 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Neutraali |
| Sisäjähdytys | ei |
| Asetuskulma κ | 30 astetta |
| Käyttö | Tasosorvaus |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Aluslevy Tyyppi 10

269005 10

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500