

**Garant****SC.T 09T304, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260762 HB7020
GTIN	4045197699749
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SC.T 09T304 HB7020 Nirkon säde: 0,4 mm

Laji: HB7020

lastunmurtaja: SM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö f: 0,1 - 0,3 mm/kierr,

## Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SM
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7020

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 350 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä