



Kevytrakenteinen konepajatyöntömitta., Mittausalue: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	412770 300
GTIN	4067263118947
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Kevytrakenteinen konepajatyöntömitta. **Parallaksiton lukeminen** maksimaalisella kontrastilla mustalla pinnalla olevan valkoisen asteikon ansiosta. Optimaaliset johde- ja luisto-ominaisuudet sisäpuolisen kaksoisprismajohteen ansiosta. Vaihdeettavat mittausnokat ruostumatonta, karkaistua terästä, tarkkuushiottu.

Erikoistarvike:

Mittausnokat 125 mm, 150 mm.

Tekninen kuvaus

Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Nonius	1/20
virheraja	0,05 mm
Kalibrointi	A1
Leukapituus	90 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Mittausalue	0 - 300 mm
Paino	0,5 kg
mittaustekniikka	analoginen

kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300

Tarvikkeet

Puukotelo työntömitan koolle 300 mm	415330 300
-------------------------------------	------------