



Kevytrakenteinen konepajatyöntömitta., Mittausalue: 500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	412770 500
GTIN	4067263118954
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Kevytrakenteinen konepajatyöntömitta. **Parallaksiton lukeminen** maksimaalisella kontrastilla mustalla pinnalla olevan valkoisen asteikon ansiosta. Optimaaliset johde- ja luisto-ominaisuudet sisäpuolisen kaksoisprismajohteen ansiosta. Vaihdeettavat mittausnokat ruostumatonta, karkaistua terästä, tarkkuushiottu.

Erikoistarvike:

Mittausnokat 125 mm, 150 mm.

Tekninen kuvaus

Leukapituus	90 mm
Kalibrointi	A1
Sisämittauskärjen Ø	10 mm
virheraja	0,07 mm
Paino	0,6 kg
Pakkaus	kestävä rasia
Mittausalue	0 - 500 mm
Standardi	Tehdasnormi
Nonius	1/20
mittaustekniikka	analoginen

kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021000 500
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021010 500

Tarvikkeet

Puukotelo työntömitan koolle 500 mm	415330 500
-------------------------------------	------------