



Kevytrakenteinen konepajatyöntömitta., Mittausalue: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	412770 200
GTIN	4067263118930
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Kevytrakenteinen konepajatyöntömitta. **Parallaksiton lukeminen** maksimaalisella kontrastilla mustalla pinnalla olevan valkoisen asteikon ansiosta. Optimaaliset johde- ja luisto-ominaisuudet sisäpuolisen kaksoisprismajohteen ansiosta. Vaihdeettavat mittausnokat ruostumatonta, karkaistua terästä, tarkkuushiottu.

Erikoistarvike:

Mittausnokat 125 mm, 150 mm.

Tekninen kuvaus

Paino	0,4 kg
Standardi	Tehdasnormi
Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Leukapituus	90 mm
Nonius	1/20
virheraja	0,05 mm
Kalibrointi	A1
Pakkaus	kestävä rasia
Mittausalue	0 - 200 mm
mittaustekniikka	analoginen

kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

Tarvikkeet

Puukotelo työntömitan koolle 200 mm	415330 200
-------------------------------------	------------