

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260707 25/12
GTIN	4045197653352
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevy	269005 9
Sopiva kääntöterä	SC.. 1204..
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Terän koko	12 mm
ISO-koodi pidin	SSSCR/L 2525M12
Varren koko	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Pään pituus L ₁	25 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5

269013 5

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Aluslevy Tyyppi 9

269005 9

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20

269028 20

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500