

Garant GRIDLINE

**Nosturilla siirrettävä työkalukaappi laatikoille, 36×24G, Laatikoiden tyyppi / lukumäärä: 5/0****Tilaustiedot**

Tilausnumero	932400 5/0
GTIN	4067263118183
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Nosturilla siirrettävä työkalukaapin runko 40×28G, sopii vetolaatikoille 36×24G. 4 kierrettävää kiinnityssilmukkaa kuormakoukkuihin kiinnittämistä varten. Kaksi lukitustankoa turvallista kuljetusta varten, lukittavissa riippulukolla (ei sisälly toimitukseen, sopii riippulukolle, jonka sangan halkaisija on enintään 6 mm). Neljä U-profiililla varustettua jalkaa trukkipuljetusta varten, voidaan ajaa alle edestä ja sivulta. Erittäin tukeva ja vahvistettu teräslevystä valmistettu runkorakenne. Sopivat laatikot löytyvät numerolla 931356.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, peitelevy antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Soveltuu vain rajoitetusti ulkokäyttöön, ei saa altistua sään vaikutuksille.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	1020 mm
Syvyys	793 mm
Korkeus	1250 mm

Syvyys G	28
Leveys G	40
Hyötykorkeus	900 mm
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36×24G
Tuotetyyppi	Työkalukaapin runko

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------