

Garant GRIDLINE

Nosturilla siirrettävä työkalukaappi, sisältää myös vetolaatikat 200 kg, 36×24G, Laatikoiden tyyppi / lukumäärä: 5/6



Tilaustiedot

Tilausnumero	932411 5/6
GTIN	4067263118190
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus

Malli:

Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 40×28G, vetolaatikkojen 36×24G kanssa. 4 kierrettävää kiinnityssilmukkaa kuormakoukkuihin kiinnittämistä varten. Kaksi lukitustankoa turvallista kuljetusta varten, lukittavissa riippulukolla (ei sisälly toimitukseen, sopii riippulukolle, jonka sangan halkaisija on enintään 6 mm). Neljä U-profiililla varustettua jalkaa trukkipuljetusta varten, voidaan ajaa alle edestä ja sivulta. Erittäin tukeva ja vahvistettu teräslevystä valmistettu runkorakenne. Laatikostorungossa keskuslukitus. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja peitelevyn väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Laatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035. Peitelevyn väri ei ole määritettävissä, aina antrasiitinharmaa RAL 7016.**

Huom:

Soveltuu vain rajoitetusti ulkokäyttöön, ei saa altistua sään vaikutuksille.

Huomautus:

Kaappia nostettaessa tai siirrettäessä on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon, lukitustankojen on oltava lukittuina.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Hyötykorkeus	900 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Korkeus	1250 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
Laatikoiden lukumäärä	6
Leveys	1020 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	36
Syvyys	793 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	36×24G
Tuotetyyppi	työkalukaappi

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931356 100
	931356 125

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,200 kg
laatikoiden etukorkeus 125 mm

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,200 kg
laatikoiden etukorkeus 200 mm

931356 200

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,200 kg
laatikoiden etukorkeus 300 mm

931356 300

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,200 kg
laatikoiden etukorkeus 75 mm

931356 75

Nosturilla siirrettävä työkalukaappi laatikoille Laatikoiden
tyyppi / lukumäärä 5/0

932400 5/0