

**Garant****Kovametallinen iskupora SDS-Plus, Ø × kokonaispituus: 6,5X210mm****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 789040 6,5X210 |
| GTIN         | 4067263125723  |
| Tuoteluokka  | 71C            |

**Kuvaus****Malli:**

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen. **4×90°:n geometria, jonka** erikoiskehitetty **yhtä korkeat terät** ja stabiilit olat varmistavat tarkasti mitoitetut reiät ammattimaiseen ankkurointiin ja turvalliseen ankkurikiinnityksiin. 4-kierukkainen porarunko miellyttävän rauhalliseen poraukseen, vähäiset värinät ja optimaalinen ohjaus porausreiässä. **Radiaalisesti** muotoiltu **raudoitussuoja**: estää kiinnittymisen raudoitukseen ja pidentää käyttöikää. 4 terää sisältävä vankka **yksiosainen KM-levy**, joka on laskettu kokonaisena poran keskiöön. Huomattavasti pienempi murtumisvaara.

**Etu:**

- **Lyhyet kierukkareunat huolehtivat porauspölyn nopeasta poistosta.**
- **Kulumismerkit: arvioimaan, voidaanko terää käyttää vielä ankkurireikien poraamiseen.**
- **4×4-muotoilu mahdollistaa tarkan pyörinnän ja minimoi kulumisen ja kitkahäviöt.**

**Käyttö:**

Betonin, luonnonkiven ja muurien poraamiseen – paras mahdollinen porausmukavuus.

**Tekninen kuvaus**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Työskentelypituus            | 150 mm     |
| Lastuava aine                | KM         |
| Käyttö iskulla / ilman iskua | Iskuporaus |
| Varsi                        | SDS Plus   |
| Tuotetyyppi                  | Kivipora   |

