



## Käsinepari 8700 ESD 3D, Käsineen koko: 8



### Tilaustiedot

Tilausnumero

094535 8

GTIN

Tuoteluokka

09H

### Kuvaus

#### Malli:

**8700 ESD 3D.** Erittäin **herkkä ja luistamaton**, ainutlaatuinen **käyttömukavuus** 3D FIT:n ansiosta. **Soveltuu kosketusnäytöille.** Testattu ihoystävällisyyden osalta ja sertifioitu Öko-Tex® 100 -standardin mukaisesti. Suojaa kosketuslämmöltä jopa 100 °C:n lämpötilaan saakka 15 sekunnin ajan. Antistaattinen käsine soveltuu **ESD-käyttökohteisiin.**

#### Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

#### Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskulta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

### Tekninen kuvaus

Suojausluokka

Luokka II

Käsintyyppi

monikäyttökäsineet

Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	1
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Standardi	EN 407
EN 407	X1XXXX
EN 388	4131X
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	PU-nitriilivaahto
Käyttöalue	Allround
Väri	musta / harmaa
Tuotetyyppi	ESD-käsineet