



Käsinepari 8700 ESD 3D, Käsineen koko: 11



Tilaustiedot

Tilausnumero

094535 11

GTIN

Tuoteluokka

09H

Kuvaus

Malli:

8700 ESD 3D. Erittäin **herkkä** ja **luistamaton**, ainutlaatuinen **käyttömukavuus** 3D FIT:n ansiosta. **Soveltuu kosketusnäytöille.** Testattu ihoystävällisyyden osalta ja sertifioitu Öko-Tex® 100 -standardin mukaisesti. Suojaa kosketuslämmöltä jopa 100 °C:n lämpötilaan saakka 15 sekunnin ajan. Antistaattinen käsine soveltuu **ESD-käyttökohteisiin.**

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Sähköstaattisilta purkauksilta suojaavat käsineet eivät suojaa käsiä sähköjännitteeltä. Eivät sovellu töihin, joihin liittyy jännitteisiä johtimia, tai suojaamaan sähköiskulta, vaan yksinomaan suojaamaan tuotetta.

Tekninen kuvaus

Käsintyyppi

monikäyttökäsineet

Suojausluokka

Luokka II

Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	1
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Standardi	EN 407
EN 407	X1XXXX
EN 388	4131X
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	PU-nitriilivaakto
Käyttöalue	Allround
Väri	musta / harmaa
Tuotetyyppi	ESD-käsineet