

## Pyörösilmukka sininen 8000 kg, Hyötypituus: 3m



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086280 3
GTIN	2050001735744
Tuoteluokka	08Z

### Kuvaus

**Malli:**

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

**Käyttö:**

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

**Huomautus:**

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).

### Tekninen kuvaus

Hyötypituus	3 m
Ympärysmitta	6 m
Silmukkaleveys	90 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL	8000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL	6400 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti	16000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° – 45°	11200 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° – 60°	8000 kg
Tuotetyyppi	Pyörösilmukka