



## Digitaalinen mittakello Bluetoothilla lukematarkkuus 0,001 mm, Mittausalue: 25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	434276 25
GTIN	7630041152579
Tuoteluokka	45A

### Kuvaus

#### Malli:

Digitaalinen mittakello, jossa yhdistetty asteikko- ja merkinäyttö (merkkien korkeus 10 mm) sekä mekaaniset toleranssimerkit. Näyttö-/painikepaneeli kääntyy 270°.

#### Toiminto:

Nollaus/preset, mitta-arvojen näyttö, vaihdettava mittaussuunta. Lukittava näppäimistö, valmiustila. Alemman ja ylemmän toleranssin määrittely, dynaaminen mittaus min. / maks. / maks. - min., valinta Ref 1 tai Ref 2 (esiasetettu ja tallennettu toleranssi), kerrointekijä, näppäinlukitus, tietolähtö, resoluution valinta (0,01 tai 0,001 mm). Integroitu Bluetooth. IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

#### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498928, vara- ja erikoiskärjet nro 434900; 434910.

### Tekninen kuvaus

Kalibrointi	C1
-------------	----

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Paristotyyppi	Nappiparisto
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Lukema valittavissa	0,00005 tuuma
Lukema valittavissa	0,001 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,004 mm
Rungon paksuus	33 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
IP-suojaluokka	IP 54
Mittausalue	0 - 25 mm
Mittausvoima	0,65 – 1,15 N
Sarja	DIALTRONIC
Kotelon Ø	59,8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm / tuumaa
Numerokorkeus	10 mm
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Esiasetustoiminto	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

## Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 30 mm	023000 30
DAkkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023010 100

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032

081560 CR2032