



Kompakti kulmahiomakone, Tyyppi: 72250660



Tilaustiedot

Tilausnumero	077111 72250660
GTIN	4068708005426
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

FEIN – pienikokoinen kulmahiomakone Ø 125 mm.

- Lujatekoinen, tehokas moottori päivittäiseen käyttöön.
- Tehokas käyttäjän suojaus takaiskuvalvonnan, uudelleenkäynnistysuojauksen ja värinää vaimentavan kahvan kautta.
- Suuri ylikuormitettavuus suoran moottorijäähdytyksen kautta, nivelrunko käännettävissä 90°-askelin (optimaalinen kytkinasento käytöstä riippuen).
- Hiomavälineen nopea vaihto ilman työkaluja pikakiinnitysmutterin ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Kahva, suojakupu, kiristysmutteri, avain.

Tekninen kuvaus

Laikan enimmäis-Ø	125 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	5,1 m/s ²
Verkkotaajuus	50 Hz
Paino	2,2 kg
Enimmäiskatkaisusyvyys	35 mm
Kaapelin pituus	4 m

Valmistajamerkintä	CG15-125BL
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Tehonkulutus	1500 W
Erytisominaisuus	Brushless-moottori
Verkkojännite	230 V
pehmeä käynnistys	kyllä
Enimmäiskierrosluku	3800 - 9000 min ⁻¹
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Varokytin	ei
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone