



Kulmahiomakone Akku, Tyyppi: 71221561



Tilaustiedot

Tilausnumero	077107 71221561
GTIN	4068708004719
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Pölynkestävä ja tehokas 18 V AMPShare akkukäyttöinen kulmahiomakone tehokkaaseen katkaisu-, hionta- ja purseenpoistotehtäviin asennustyössä. Kaksinkertainen tuottavuus – jopa 50 % enemmän leikkauksia kuin edellisellä järjestelmällä vahvan koneen ja tehokkaan ProCORE-akkujärjestelmän täydellisen yhdistelmän ansiosta. Pitkäikäinen ja kestävä täysin suljetun moottorikotelon ansiosta. Tämä suojaa moottoria aggressiivisilta keramiikka- ja mineraalipölyiltä. Innovatiiviset jäähdytysrivat varmistavat optimaalisen jäähdytyksen ja lämpötilan valvonnan.

· **Elektroninen kierrosnopeuden valinta.**

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia. Mukana suojakupu, ilman työkaluja käytettävä pikakiinnitysmutteri, värinää vaimentava kahva, avain, L-BOXX.

Huomautus:

Sopiva aloituspaketti löytyy numeroilla 073863 – 073867.

Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Valmistajamerkintä	CCG18-115-12 AS

Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Enimmäiskatkaisusyvyys	25 mm
Akkutyyppi	Litium-ioni
Paino	2 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	3,7 m/s ²
Laikan enimmäis-Ø	115 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kierroslukualue	2500 - 8500 min ⁻¹
akun jännite	18 V
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone