



Sähkökulmahiomakone CG hiomakaran kierre M14 laikoille joiden Ø 125 mm uudelleenkäynnistyksen esto tärinää estävä kahva, Tyyppi: 7222906023



Tilaustiedot

Tilausnumero	077111 7222906023
GTIN	4014586900346
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

FEIN – pienikokoinen kulmahiomakone Ø 125 mm.

- Lujatekoinen, tehokas moottori päivittäiseen käyttöön.
- Tehokas käyttäjän suojaus takaiskuvalvonnan, uudelleenkäynnistymissuojauksen ja värinää vaimentavan kahvan kautta.
- Suuri ylikuormitettavuus suoran moottorijäähdytyksen kautta, nivelrunko käännettävissä 90°-askelin (optimaalinen kytkinasento käytöstä riippuen).
- Hiomavälineen nopea vaihto ilman työkaluja pikakiinnitysmutterin ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Kahva, suojakupu, kiristysmutteri, avain.

Tekninen kuvaus

Kaapelin pituus	4 m
Enimmäiskatkaisusyvyyys	35 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	6 m/s ²
Varokytkin	ei
Enimmäiskierrosluku	11500 min ⁻¹

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Paino	2,4 kg
Verkkotaajuus	50 Hz
Valmistajamerkintä	CG17-125
Erytisominaisuus	lyhyt rakenne
pehmeä käynnistys	kyllä
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Verkkojännite	230 V
Tehonkulutus	1700 W
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone