



Sähkökulmahiomakone CG hiomakaran kierre M14 laikoille joiden Ø 125 mm uudelleenkäynnistyksen esto tärinää estävä kahva, Tyyppi: 7222916023



Tilaustiedot

Tilausnumero	077111 7222916023
GTIN	4014586900353
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

FEIN – pienikokoinen kulmahiomakone Ø 125 mm.

- Lujatekoinen, tehokas moottori päivittäiseen käyttöön.
- Tehokas käyttäjän suojaus takaiskuvalvonnan, uudelleenkäynnistymissuojauksen ja värinää vaimentavan kahvan kautta.
- Suuri ylikuormitettavuus suoran moottorijäähdytyksen kautta, nivelrunko käännettävissä 90°-askelin (optimaalinen kytkinasento käytöstä riippuen).
- Hiomavälineen nopea vaihto ilman työkaluja pikakiinnitysmutterin ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Kahva, suojakupu, kiristysmutteri, avain.

Tekninen kuvaus

Varokytkin	ei
Kaapelin pituus	4 m
Tehonkulutus	1700 W
Erytisominaisuus	Kierroslukuelektronikka
Valmistajamerkintä	CG17-125INOX

Laikan enimmäis-Ø	125 mm
pehmeä käynnistys	kyllä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Paino	2,4 kg
Verkköjännite	230 V
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Verkkotaajuus	50 Hz
Enimmäiskierrosluku	2200 - 7500 min ⁻¹
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	5 m/s ²
Enimmäiskatkaisusyvyyys	35 mm
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone