



Sähkökulmahiomakone CG hiomakaran kierre M14 laikoille joiden Ø 125 mm uudelleenkäynnistyksen esto tärinää estävä kahva, Tyyppi: 7222896023



Tilaustiedot

Tilausnumero	077111 7222896023
GTIN	4014586900339
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

FEIN – pienikokoinen kulmahiomakone Ø 125 mm.

- Lujatekoinen, tehokas moottori päivittäiseen käyttöön.
- Tehokas käyttäjän suojaus takaiskuvalvonnan, uudelleenkäynnistymissuojauksen ja värinää vaimentavan kahvan kautta.
- Suuri ylikuormitettavuus suoran moottorijäähdytyksen kautta, nivelrunko käännettävissä 90°-askelin (optimaalinen kytkinasento käytöstä riippuen).
- Hiomavälineen nopea vaihto ilman työkaluja pikakiinnitysmutterin ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Kahva, suojakuppu, kiristysmutteri, avain.

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	6 m/s ²
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Varokytin	ei
Tehonkulutus	1400 W

Valmistajamerkintä	CG14-125V
Verkkojännite	230 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Erytisominaisuus	Kierroslukuelektronikka
Kaapelin pituus	4 m
Enimmäiskierrosluku	2800 - 11500 min ⁻¹
Enimmäiskatkaisusyvyys	35 mm
Paino	2,3 kg
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone