

REMS

## EVA Set R -kierteityssorkka peltikotelossa, Tyyppi: 1/2-1.1/4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	820301 1/2-1.1/4
GTIN	4039976048361
Tuoteluokka	84B

### Kuvaus

#### Malli:

Nopea kierteityspään vaihto yksinkertaisesti kiinnittämällä pää pikalukituksella varustettuun räikkäpäähän. Leikkuripäissä pitkä putkenohjain ja tarkasti asetetut leikkuuleuat. Leikkuuleuat ovat vaihdettavia ja hyvin kulutuksenkestäviä. Räikkä vaihdettavissa oikea- tai vasenkätiseksi. Soveltuu käännettyin leikkuuleuin myös kierteittämiseen aivan seinän viereen asti (lyhyet, jo asennetut putki-istukat/muhvit). Ei sovi VA-putkille.

#### Käyttö:

Kätevä ja kevyt malli rakennuspaikalle mukaan otettavaksi. **Pään pieni Ø mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa.**

#### Sopii:

Whitworth-putkikierteille DIN EN 10226, **kartiomainen 1:16.**

#### Sisältö:

siihen kuuluvat leikkuupäät 1 kpl kutakin  
(Whitworth-putkikierteille): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 tuumaa,  
Räikkävarsi: 1 kpl

#### Huomautus:

Seuraavat osat ovat pyynnöstä saatavilla myös yksittäin:

- **Räikkävarsi.**
- **Täydelliset leikkuupäät leukoineen ja vaihtoleukoineen.**

Haluttu koko ilmoitettava tilattaessa.

### Tekninen kuvaus

Räikkävarsien lukumäärä	1
putkikierteiden leikkuupää Whithworth	1/2; 3/4; 1; 1.1/4 tuuma
Standardi	DIN EN 10226
Pakkaus	teräspeltipakki
Tuotetyyppi	Kierteityssorkka

## Tarvikkeet

Räikkävarsi "Central" Tyyppi C1.1/4	820600 C1.1/4
Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R1	820650 R1
Kantolaukku teräspeltiä kierteityssorkalle "Central" Tyyppi C1.1/4	820620 C1.1/4
Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R1.1/4	820650 R1.1/4
Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R1/2	820650 R1/2
Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R3/4	820650 R3/4