

REMS

EVA Set R -kierteityssorkka peltikotelossa, Tyyppi: 3/8-2



Tilaustiedot

Tilausnumero	820301 3/8-2
GTIN	4039976048378
Tuoteluokka	84B

Kuvaus

Malli:

Nopea kierteityspään vaihto yksinkertaisesti kiinnittämällä pää pikalukituksella varustettuun räikkäpäähän. Leikkuripäissä pitkä putkenohjain ja tarkasti asetetut leikkuuleuat. Leikkuuleuat ovat vaihdettavia ja hyvin kulutuksenkestäviä. Räikkä vaihdettavissa oikea- tai vasenkätiseksi. Soveltuu käännettyin leikkuuleuin myös kierteittämiseen aivan seinän viereen asti (lyhyet, jo asennetut putki-istukat/muhvit). Ei sovi VA-putkille.

Käyttö:

Kätevä ja kevyt malli rakennuspaikalle mukaan otettavaksi. **Pään pieni Ø mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa.**

Sopii:

Whitworth-putkikierteille DIN EN 10226, **kartiomainen 1:16.**

Sisältö:

siihen kuuluvat leikkuupäät 1 kpl kutakin
(Whitworth-putkikierteille): 3/8; 1/2; 3/4; 1;
1 1/4; 1 1/2; 2 tuumaa
Räikkävarsi: 1 kpl

Huomautus:

Seuraavat osat ovat pyynnöstä saatavilla myös yksittäin:

- **Räikkävarsi.**
- **Täydelliset leikkuupäät leukoineen ja vaihtoleukoineen.**

Haluttu koko ilmoitettava tilattaessa.

Tekninen kuvaus

putkikierteiden leikkuupää Whithworth	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 tuuma
Räikkävarsien lukumäärä	2
Standardi	DIN EN 10226
Pakkaus	teräspeltipakki
Tuotetyyppi	Kierteityssorkka

Tarvikkeet

Räikkävarsi "Central" Tyyppi C2	820600 C2
Kantolaukku teräspeltiä kierteityssorkalle "Central" Tyyppi C2	820620 C2
Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R1/2	820650 R1/2
Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R2	820650 R2
Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R3/8	820650 R3/8
Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R1.1/4	820650 R1.1/4
Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R1.1/2	820650 R1.1/2
Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R1	820650 R1
Räikkävarsi "Central" Tyyppi C1.1/4	820600 C1.1/4
Kierteityspää leukoineen Kierretyyppi R3/4	820650 R3/4