

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 12/09mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260706 12/09
GTIN	4045197655417
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	12 mm
Sopiva kääntöterä	SC.. 09T3..
Toimintaleveys L ₄	16 mm
Terän koko	9 mm
Pään pituus L ₁	18 mm
ISO-koodi pidin	SSSCR/L 1212F09
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Kokonaispituus L	80 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500