

MIRKA**Epäkeskohiomakone DEROS II, Tyyppi: 650****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077335 650
GTIN	6416868227239
Tuoteluokka	07E

Kuvaus**Malli:**

Epäkeskohiomakone, jossa on **harjaton sähkömoottori**.

- **Vähäinen energiankulutus. Erittäin pienikokoinen, hiljainen, kevyt ja tehokas.**
- **20 % tehokkaampi moottori kuin DEROS I:ssä, säilyttää vakionopeuden raskaassakin kuormituksessa.**
- **WLAN-yhteys ja parannettu Bluetooth-yhteys.**
- **Nopeudensäätimen RPM LED-näyttö + virtakytkin ja lukittava nopeus.**
- **Ulkoinen poistoimu mahdollinen.**

Käyttö:

Irrotustöihin (karkea-, väli- ja hienohionta) puu, metalli ja maalipinnoilta. Soveltuu erinomaisesti vaikeapääsyisten tai muotoiltujen pintojen työstöön sekä märkä- ja kuivahiontaan.

Huomautus:

Yhteensopiva hiomalaikka 6-reikäinen, tuotenro 567775, 15-reikäinen tuotenro 567558 ja ABRANET tuotenro 567800.

Sopiva tukilaikka tuotenro 567990 koko 150.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Liitäntä	Bluetooth®-liitäntä
Paino	1,1 kg

Epäkeskoliike	5 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	3,4 m/s ²
Tehonkulutus	400 W
Hiomalaikan Ø	150 mm
Sarja	DEROS II
Värähtelyluku	4000 - 10000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Epäkeskohiomakone

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/077335-650>