


KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 2xD, Ø DC m7: 25mm


Tilaustiedot

Tilausnumero	235500 25
GTIN	4047109047266
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Malli:
Yhdistelmävarsi.

- **Optimoidut jäähdytyskanavat lastujen turvalliseen poiskuljetukseen.**
- **Kärkikulma 174° lähes tasaiseen reiänpohjaan.**

Käyttö:

- **Poraus pyörivällä tai pyörimättömällä työkalulla.**
- **Vaikeisiin porausolosuhteisiin (valssaushilse, valuviisteet, hakkaava lastuaminen).**
- **Porauksiin toleranssilla $\pm 0,2$ mm.**

Kääntöterillä nro 236520 – 236576.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ulkonema L_A : 74 mm

varren $\varnothing D_s$: 32 mm

Varren pituus L_s : 60 mm

ISO-koodi-kääntöterä: SOEX 07T308 23-..

Kääntöterä-ruuvisarja: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SOEX 07T308 23-..
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Hyötypituus L_1	50 mm

varren $\varnothing D_s$	32 mm
Terien lkm Z	1
Varren pituus L_s	60 mm
Sarja	KUB Quatron®
Nimellis- $\varnothing D$	25
Kokonaispituus L	134 mm
Ulkonema L_A	74 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	2xD
Varsi	DIN 6535 HE, DIN 6595
Poran käyttö	Keskiöporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	viistoporaus
Poran käyttö	Poikittaisporaus
Poran käyttö	Pakettiporaus
Poran käyttö	Päällekkäinporaus
Poran käyttö	Viisto ulostulo
Poran käyttö	Viistoporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, varsi E 6,3 Torx Plus® - profiili 8IP	674252 8IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 8IP1	239652 8IP1
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,3 Nm	211750 1,3