



Jännitteenkoetin, erikoislaatu LED, Terän leveys: 2,5mm



Tilastiedot

Tilausnumero	665021 2,5
GTIN	7610733298891
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Muovikahva ja korkealaatuinen eristetty ruuvitaltan terä. Käyttöalue 110 – 250 V. Valovoimainen LED. Sis. taskupitimen.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	135 mm
Terän pituus	60 mm
Irrotusprofiili	Uraruuvinväännin
Tuotetyyppi	jännitteenkoetin