



Digitaalinen kimmahdusvoimakovuusmittari1



Tilaustiedot

Tilausnumero	495024 1
GTIN	2050002078604
Tuoteluokka	49G

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen runko eloksoitua alumiinia. Analyysi standardien DIN 50156 ja ASTM A956 mukaisesti kovuuksissa Rockwell HRC ja HRB, Vickers HV, Brinell HB ja teräksen vetolujuudessa. Laitteen voi laittaa mihin asentoon tahansa (vaakasuoraan, nousevasti, laskevasti...). Sisäinen muisti >1 000 000 mittauservoille, USB-liittymä tiedonsiirtoon USB-tikulle.

Tarkkuus:

±4 HL (0,5 % / 800 HL).

Toimituksen sisältö:

Sisältää tyyppin D mittauslaitteen, testipalan, USB-datakaapelin, kantolaukun, laturin ja valmistajan sertifikaatin.

Erikoistarvike:

Alusrenkaat taivutetuille pinnoille, DAkkS-sertifioidut testilohkot ja tyyppin DC, DL, D+15, C ja G mittauslaitteet tilattavissa erikseen.

Varaosa:

Liitäntäkaapeli mittausyksikköön 495023.

Tekninen kuvaus

Paino	430 g
-------	-------

Tarkastettavan kappaleen vähimmäispaino	2,5 kg
Leveys	84 mm
Pituus	154 mm
Korkeus	23 mm