



Kannettava kovuudenmittauslaite alphaDUR mini II (ilman anturia)1



Tilaustiedot

Tilausnumero	495051 1
GTIN	2050002078611
Tuoteluokka	49G

Kuvaus

Malli:

Kannettava **alphaDUR mini II** -UCI-kovuudenmittauslaite täyttää standardien DIN 50159-1 ja ASTM A 1038 sekä VDI/VDE-säännöstön 2616 vaatimukset. Mittausalue 10–3000 HV, korkearesoluutioinen värinäyttö, tallentaa 50 työmateriaalin kalibrointitiedot ja >1 000 000 mittaustietoa. HRC, HRB, HB ja vetolujuuden muunto. Tilastotoiminnot ja sisäänrakennettu litiumioniakku, jonka käyttöaika on 10 h. Mittaus tapahtuu anturilla nro 495043 – tilataan erikseen.

Toimituksen sisältö:

Peruslaitteeseen kuuluu sisäinen akku, anturijohto, laturi USB-johdolla, kuljetuslaukku ja käyttöohje USB-tikulla (ilman anturia).

Tekninen kuvaus

Korkeus	23 mm
Paino	430 g
Leveys	84 mm
Pituus	154 mm

Virtalähde

litium-ioni