

## Mitutoyo

### Lineaarimitta, Tehollinen mittauspituus L0: 150mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	499241 150
GTIN	4550501371445
Tuoteluokka	44D

#### Kuvaus

##### Malli:

- **Absoluuttinen mittausjärjestelmä.**
- **Kun laite on kytketty päälle, nykyinen sijainti näytetään, jolloin aikaa vievää vertailupisteisiin ajoa ei tarvita.**
- **Helppo asentaa.**
- **Sähkömagneettisen induktion ansiosta se kestää hyvin vettä, öljyä ja pölyä.**

##### Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

##### Käyttö:

Aksiaalisten säätöjen tarkkaan tunnistukseen ja paikannukseen esim. jyrsinkoneissa, sorveissa, asemointipöydissä tai mittauslaitteissa. Soveltuu myös työstökoneiden muuntamiseen digitaaliselle näytölle.

##### Huomautus:

**Käytettävissä vain yhdessä näyttölaitteen nro 499356 kanssa.**

#### Tekninen kuvaus

IP-suojausluokka	IP 67
Kokonaispituus L <sub>3</sub>	328 mm
Reikien keskiöväli L <sub>2</sub>	308 mm
Kaapelin pituus	3,5 m

Leveys	22 mm
mittauspään enimmäisliikealue $L_1$	170 mm
Mittaustarkkuus (20°)	5 $\mu\text{m}$
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
efektiivinen mittauspituus $L_0$	150 mm
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Lineaarimitta

---

## Tarvikkeet

Digitaalinen näyttölaite Näytettävien akselien määrä 2	499356 2
Digitaalinen näyttölaite Näytettävien akselien määrä 3	499356 3