



Umpikuulosuojain, tasoriippuvainen Peltor™WS™LiteCom PRO III, Tyyppi: PRO3



Tilaustiedot

Tilausnumero	097792 PRO3
GTIN	7318640068070
Tuoteluokka	04A

Kuvaus

Malli:

Tasoriippuvainen tehokuulosuojain, integroitu, valmiiksi ohjelmoitu analoginen ja digitaalinen langaton puhelinjärjestelmä. 16 kanavaa (analoginen PMR), 16 kanavaa (digitaalinen PMR). Bluetooth® Multipoint -toiminto mahdollistaa langattoman yhteyden matkapuhelimiin, niin että puhelua voidaan vastaanottaa, puhua ja päättää töitä keskeyttämättä. **Melua vaimentavassa ja vesitiiviissä mikrofonissa** on puheohjattu yhteys (VOX) kädet vapaiksi jättäviin puheluihin meluisissa ympäristöissä. Kuulokkeissa on **ladattava** litiumioniakku. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Käyttö:

Viestintään meluisissa, vaativissa ympäristöissä.

Standardi:

EN 352-4; EN 352-6

Toimituksen sisältö:

Mukana akku, laturi, ylimääräinen hygieniasarja ja mikrofonin suoja.

Huomautus:

Hygieniasarjat nrolla 097767 koko HY83

Tekninen kuvaus

Käyttöaika	11 h
Paino	490 g
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
SNR-arvo (vaimennusarvo)	33 dB(A)
Standardi	EN 352-4
Standardi	EN 352-6
Tuotetyyppi	kuppikuulosuojain