

**Garant****Kankainen GreenPlus-työkalulaukku, Tyyppi: 1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	692230 1
GTIN	4067263125631
Tuoteluokka	61G

**Kuvaus****Malli:**

Uusissa **GARANT GreenPlus -tekstiililaukuissa** yhdistyvät kahden maailman parhaat puolet: ne tekevät vaikutuksen kestävyydellään yhdistettynä korkeaan mukavuustasoon, erinomaiseen ergonomiaan, korkeaan kestävyyteen, mainioon käytettävyyteen ja optimaaliseen joustavuuteen. Ne valmistetaan **bluesign®-järjestelmän** kattavien ja tiukkojen standardien mukaisesti ottaen huomioon ihmiset, ympäristön ja resurssit. Auta luomaan kestävämpi tulevaisuus. Optimoitu pehmustejärjestelmä takaa entistä ergonomisemman käyttömukavuuden.

Tekstiilityökalulaukku, jossa on kaksi suurta päälokeroa:

- **1 päälokero työkaluille, sisältää 15 avotaskua ja 25 kumiläppää.**
- **1 päälokero asiakirjoille ja papereille DIN A4:n kokoon asti ja pehmustettu tietokonelokero enintään 15 tuuman kannettaville tietokoneille.**

Lisäksi etutasku, jossa on oranssi vetoketju, matkapuhelin- ja käyntikorttitasku, kynälenkit ja avaimenpidike. Toinen vetoketjutasku olkalaukun takaosassa. Roiskevesisuoja pohja, vesireunus. Säädettävät, irrotettavat olkahihnat, joissa on olkapehmuste. Takaosassa on matkalaukkulenkki, jonka avulla laukku voidaan kiinnittää matkalaukun teleskooppikahvaan. Heijastinnauhat huolehtivat hyvästä näkyvyydestä.

**Tekninen kuvaus**

Ulkomitta pituus	450 mm
Ulkomitta leveys	120 mm
Paino	1 kg
Ulkomitta korkeus	320 mm
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Työkalujen säilytystapa	Lokerot
Työkalujen säilytystapa	Lokerot
Tuotetyyppi	Työkalujen kuljetusjärjestelmä