

Garant**SOGX 100408, HB630, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	234078 UNI
GTIN	4045197697837
Tuoteluokka	21E

Kuvaus**Sopii:**

GARANT Power Drill-nro 234000–234025.

Suositus:

Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

Syöttö f: 0,07 – 0,2 mm/kierr.

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Sarja	Power Drill
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 100408
Laji	HB630
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,07 – 0,2 mm/kierr.
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	140 m/min	M
GG(G)	soveltuu	140 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		