

Garant**Työkalusarja 150 osaa, Tyyppi: 692230****Tilaustiedot**

Tilausnumero	685000 692230
GTIN	4067263125662
Tuoteluokka	61H

Kuvaus**Malli:**

Laadukas **GreenPlus**-tekstiilityökalulaukku, joka on varustettu käytännöllisillä ammattikäyttöön tarkoitetuilla työkaluilla, päivittäisiä tehtäviä varten.

Toimituksen sisältö:

Kuusikulmainen taivutettu ruuvinväännin, pitkä, kuulapää, 9-osainen: 1 kpl nro 627132 koko 9

Pihtisarja, 4 osaa: 1 kpl nro 700001 koko 4

Siirtoleukapihdit: 1 kpl nro 813501 koko 180

Työntömitta: 1 kpl nro 410100 koko 150

Rullamitta 3 m: 1 kpl nro 461900 koko 3

Muovinen taittomitta 2 m: 1 kpl nro 466200 koko 2

Cutter-veitsi: 1 kpl nro 845020

Yhdistelmäsakset, 2K-kahva, suora: 1 kpl nro 763030 koko 205

Kärjenpidin-ruuvitaltta: 1 kpl nro 676602 koko 30

Kärjenpidin-räikkä: 1 kpl nro 676690 koko 1/4

Kärkisarja, 61-osainen: 1 kpl nro 676040

Ruuvinväänninsarja, urakanta ja Phillips: 1 kpl nro 666956 koko 4/2

Hylsyavainvalikoima 1/4 tuumaa, 41-osainen: 1 kpl nro 630325 koko SD

Rullattava kangastasku kiintoavaimille: 1 kpl nro 614835 koko 10

Kaksipäinen kiintoavain: à 1 kpl nro 610600 koko 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24

Yleispurseenpoistimet: 1 kpl nro 839901 koko S10

Käsiupotin: 1 kpl nro 150400 koko 12,4

Lukkosepänvasara: 1 kpl nro 750110 koko 300

Kovametallinen monikäyttöporasarja, 7-osainen: 1 kpl nro 787078 koko 7

Otsalamppu (HOLEX): 1 kpl nro 081493 koko 300

Suojalasit: 1 kpl nro 096200 koko CLEAR

säilytys: 1 kpl nro 692230 koko 1

Huomautus:

Työkalut toimitetaan irrallaan.

Tekninen kuvaus

Osien määrä	150
Irrotusprofiili	Uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	TriWing
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Työkalusarja

Tarvikkeet

Akkukäyttöinen LED-otsalamppu Tyyppi 300	081493 300
Miellyttävät suojalasit Linssin sävy CLEAR	096200 CLEAR
Käsiurseenpoistin90° Ulko-Ø 12,4 mm	150400 12,4
Työntömitta Mittausalue 150 mm	410100 150
Rullamitta Pituus 3 m	461900 3

Muovinen taittomitta Pituus 2 m	466200 2
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 10X11 mm	610600 10X11
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 12X13 mm	610600 12X13
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 14X15 mm	610600 14X15
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 17X19 mm	610600 17X19
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 18X19 mm	610600 18X19
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 20X22 mm	610600 20X22
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 22X24 mm	610600 22X24
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 8X9 mm	610600 8X9
Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, pidätinkuulakromattu Ruuvinvääntimien lkm. 9	627132 9
Holkkivainsarja 1/4", nelikulmainen 41 osaa Tyyppi SD	630325 SD
Ruuvinväänninsarja ammattikäyttöön, 6-os. Urakanta ja Phillips Ruuvinvääntimien lkm. 4/2	666956 4/2
Bits-teräsarja 61 osaa	676040
Ruuvitaltanpidin, 1/4 tuuman kärjillemagneetilla Terän pituus 30 mm	676602 30
Räikkävain 1/4 tuuman Bit-terille C 6,3 ja E 6,3 Tyyppi 1/4	676690 1/4
Kankainen työkalujen riipputasku Tyyppi 1	692230 1
Pihtisarja kahvoineen 4 osaa Pihtien määrä 4	700001 4
Lukkosepänvasara, Varrensuojamuhvi Paino ilman vartta 300 g	750110 300
Yhdistelmäleikkuri, 2K-kahvasuora, avauksen säätö Kokonaispituus 205 mm	763030 205
Kovametallikärkinen monikäyttöporasarja Porien lukumäärä 7	787078 7
Siirtoleukapihdit Kokonaispituus 180 mm	813501 180
Purseenpoistaja / kaavin Tyyppi S10	839901 S10
Yleisveitsi, 2K-kahva 3 terää, 18 mm	845020